



Stezna glava Rubber-Flex za višenamjenske stezne čahure, tip: M1,4-7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Razred artikla	35D

Opis

Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva urezник od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Veličine M3–M12 i M10–M30 s dvostrukim steznim mehanizmom.

Tekst oblačića:

Matica za točno postavljanje dubine navoja, $\pm 0,1$ mm.

Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

Dodatni pribor:

Stezna kliješta (Rubber Flex) br. 333640, rezervni stezni uređaj br. 333630, pogledajte popis rezervnih dijelova.

Napomena:

Odgovarajući prihvat br. 342500; 342600.

Tehnički opis

automatska duljina hoda	10 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	1400 min ⁻¹
Ø-područje 2. steznih kliješta	4,5 - 6,5 mm
ukupna duljina	131 mm
Prihvat konusne drške DIN 238	B 12
Težina	0,8 kg
Ø-područje 1. steznih kliješta	2,5 - 4,5 mm
Područje reza	M1,4 - M7
Ø kućišta	52 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 2,5-4,5 mm	333640 2,5-4,5
--	----------------

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 4,5-6,5 mm	333640 4,5-6,5
--	----------------