

**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308208 4 |
| GTIN | 2050001690333 |
| Razred artikla | 33W |

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (hod 10 mm).

Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- **Čelik otporan na toplinu.**
- **Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Upotreba:

- **Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.**
- **Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.**

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 4 mm |
| Vanjski Ø D | 22 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat | HSK-A 63 A = 160 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Rashladna jedinica tip CU1 | 354215 CU1 |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1 | 354210 SU1 |
| Donji ormar | 354290 |