



Stezna glava za ureznike / uvaljivače Tip DSPL s drškom, tip: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	334510 20
GTIN	4045197313300
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

- Dvostruko stezanje se provodi pomoću troje stezinih čeljusti, koji centriraju dršku ureznika, te putem četiriju čeljusti koje stežu četverokut ureznika.
- Sigurnosna spojka pri ispravnom postavljanju sprječava pucanje alata. Navoji u slijepim rupama se mogu rezati do dna.
- Samonamještajući mehanizam izjednačava greške pomaka između posmaka stroja i koraka navoja.
- Izjednačenje duljine djeluje vlačno i tlačno.
Ono sprječava da se kod ručnog ili strojnog upravljanja posmakom
navoj krivo ureže.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na reverzibilnim bušilicama, revolverskim tokarilicama. Može se primijeniti vodoravno i okomito za desni navoj.

Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Izvedba bez kompenzacije duljine dostupna na upit. **Veličina 30 i 42** (= MK 4 odn. 5 za metričke M14– M30 ili M18 – M42)**na zahtjev.**

Tehnički opis

Drška Ø područja	6 - 16 mm
Područje reza	M8 – M20
za Whitworth cijevni navoj	R1/8 – 1/2
ovjes paralelan s osovinom	1,5 mm
Duljina od vratila stroja	170 mm
Kompensacija duljine na vlak	20 mm
Stezni raspon četverokut	4,7 - 12 mm
Ø kućišta	83 mm
Morse konus MK	3
Kompensacija duljine na tlak	10 mm
za Whitworth navoj	G1/4 – 13/16
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja