



Stezna glava za ureznike / uvaljivače Tip DSPL s drškom, tip: 30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	334510 30
GTIN	2050001921086
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

- Dvostruko stezanje se provodi pomoću troje stezinih čeljusti, koji centriraju dršku ureznika, te putem četiriju čeljusti koje stežu četverokut ureznika.
- Sigurnosna spojka pri ispravnom postavljanju sprječava pucanje alata. Navoji u slijepim rupama se mogu rezati do dna.
- Samonamještajući mehanizam izjednačava greške pomaka između posmaka stroja i koraka navoja.
- Izjednačenje duljine djeluje vlačno i tlačno.
Ono sprječava da se kod ručnog ili strojnog upravljanja posmakom
navoj krivo ureže.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na reverzibilnim bušilicama, revolverskim tokarilicama. Može se primijeniti vodoravno i okomito za desni navoj.

Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Izvedba bez kompenzacije duljine dostupna na upit. **Veličina 30 i 42** (= MK 4 odn. 5 za metričke M14– M30 ili M18 – M42)**na zahtjev.**

Tehnički opis

Morse konus MK	4
Duljina od vratila stroja	230 mm
Stezni raspon četverokut	0 - 18 mm
Područje reza	M14 – M30
ovjes paralelan s osovinom	2 mm
Drška Ø područja	11 - 23 mm
za Whitworth navoj	G9/16 – 1.1/8
Kompenzacija duljine na tlak	10 mm
Kompenzacija duljine na vlak	30 mm
za Whitworth cijevni navoj	R1/4 – 7/8
Ø kućišta	106 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja