

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-A 63 A = 80, Stezni Ø D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308316 12
GTIN	4045197480590
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

**Kvaliteta balansiranja 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. S RFID/Balluffchip rupom.**
**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 80
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1