



Tarno svrdlo Ravno (bez ogrlice), za navoje M: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082735 M5
GTIN	2050001740250
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

- **Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).**
- **Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.**
- **Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.**
- **Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).**

Tehnički opis

za navoje M	M5
maksimalna debljina materijala	4,6 mm

preporučeni broj okretaja	2500 min ⁻¹
Preporučena pogonska snaga	0,8 kW
Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Tekuća svrdla