

Garant

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308615 50
GTIN	4045197554550
Razred artikla	31Z

Opis

Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Navoj M	M24
L ₁	34 mm
Ukupna duljina	74 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm
Ø vijenca D	36 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50

Ø glave d ₁	28 mm
Kut A	15 stupanj
prikladno za strmi konus	50
Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50