



## Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 1
GTIN	4045197603401
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

za četverokut $K_1$	2,1 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	6 mm
Produžetak $L_2$	60 mm
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	2,8 mm
za navojni $\varnothing$ svrdla d 1 DIN 374/376	M4
Produžetak $K_2$	4,9 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	6,1 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 371	M2 – M2,6

za duljinu pritezanja $l_1$	22 mm
Produžetak $L_3$	130 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak