



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 4
GTIN	4045197603494
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni priхват ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Produžetak L_2	60 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	6 mm
za četverokut K_1	4,9 mm
za duljinu pritezanja l_1	26 mm
za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M8
Produžetak K_2	5,5 mm
Produžetak L_3	130 mm

Produžetak Ø D ₄	12,1 mm
Produžetak Ø D ₃	7 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak