



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 6
GTIN	4045197603548
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za četverokut K_1	6,2 mm
Produžetak K_2	6,2 mm
za duljinu pritezanja l_1	30 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	13 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M8
za \varnothing drške s navojem d_2	8 mm
za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M11
Produžetak $\varnothing D_3$	8 mm

Produžetak L ₂	60 mm
Produžetak L ₃	130 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak