

Garant

**Cilindrični prihvatač bez unutarnjeg hlađenja, Weldon drška, za Ø rezne glave
D: 25mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210555 25
GTIN	4045197522672
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br. 219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	62 mm
Vanjski Ø d_1	24,8 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	120 mm
Ø drške D_s	25 mm
Serijski naziv	TopCut
Prihvatač	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

