

**Garant****Pločasto glodalo s vijencem širina ap 4 mm, Ø D: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218560 50
GTIN	4045197462367
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Zamjenski dio:**

Br. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

Vijenac Ø d <sub>1</sub>	32 mm
učinkovit broj oštrica Z <sub>eff</sub>	2
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Duljina vijenca L <sub>1</sub>	15 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	8,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1102
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219948
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2