

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu, BT 50, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302870 20
GTIN	4045197554611
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Moment stezanja do 1000 Nm.**

Tekst oblačića:

Bočne površine s unutarnje strane učinkovito sprečavaju proklizavanje alata.

Velika radialna krutost postignuta preciznom i konstantnom silom sprečava proklizavanje i jamči veliku preciznost obrade te dugi vijek trajanja alata.

T-utori upijaju ulje i masnoću te je time osiguran siguran prijenos zakretnog momenta.

Mekano i lagano pokretanje stezne matice.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

C ključ br. 628400.
Povlačni vijak br. 308760 – 308795.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

Tehnički opis

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400

52 / 55

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski \varnothing steznih kliješta D	52 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 12 mm	309566 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 16 mm	309566 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 10 mm	309566 10
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
C ključs kljunom za vanjski \varnothing matice 52/55 mm	628400 52/55
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 6 mm	309566 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 8 mm	309566 8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50