



Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320675 4
GTIN	5907412202761
Razred artikla	36C

Opis

Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Jednostavna izvedba, bez održavanja.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za tokarilice za grubo i fino tokarenje.

Ø kućišta D: 70 mm

Ukupna duljina L: 204 mm

Korisna duljina B: 101,5 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 32 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Duljina vrška C: 40 mm

Tehnički opis

maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	32 mm
Morse konus	MK4
maksimalan broj okretaja	3800 min ⁻¹

Duljina vrška C	40 mm
Ø kućišta D	70 mm
za težinu obratka	800 kg
Korisna duljina B	101,5 mm
Ukupna duljina L	204 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice