

**Garant****VHM prihvat, cilindričan kratak, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210561 12
GTIN	4045197558084
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_5$ h6	12 mm
Korisna duljina $L_1$	57 mm
za Ø rezne glave D	12 mm
Vanjski Ø $d_1$	11,8 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	105 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

