

Garant**HiPer-Drill tijelo svrdla, 8×D, Ø DC: 26mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231615 26 |
| GTIN | 4045197603319 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Izvedba:**

- **Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.**
- **Visoka koncentričnost u montiranom stanju.**
- **Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.**

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Preporuka:

Bušiti pilot rupu.

Napomena:

Ostale dimenzije do Ø 50,99 mm možemo isporučiti na upit.

Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.

Smanjite vrijednosti v_c za 20 %.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštice. **Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.**

Tehnički opis

| | |
|------------------|----------------------|
| Ø drške D_s | 32 mm |
| Stezni vijak | 231999 10IP (3,3 Nm) |
| Ø područja D_c | 26 - 26,99 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 216 mm |
| Duljina drške L _s | 60 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L | 314 mm |
| izvedba | 8xD |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus® pritezni vijak tip 15IP | 231999 15IP |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |