



## Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320675 5
GTIN	5907412202730
Razred artikla	36C

### Opis

#### Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Jednostavna izvedba, bez održavanja.**

#### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

#### Upotreba:

Za tokarilice za grubo i fino tokarenje.

Ø kućišta D: 90 mm

Ukupna duljina L: 257,5 mm

Korisna duljina B: 128 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 40 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Duljina vrška C: 49,5 mm

### Tehnički opis

Morse konus	MK5
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Ø kućišta D	90 mm
maksimalan broj okretaja	3000 min <sup>-1</sup>

za težinu obratka	2000 kg
Korisna duljina B	128 mm
Duljina vrška C	49,5 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	40 mm
Ukupna duljina L	257,5 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice