

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:
100/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	10
Serija	NEODO
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Ø reza D_c	100 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	5 mm
Oznaka proizvođača	S890 FSZ D100-10-32-R08
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------