



HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Duljina vijenca L_1	26,5 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	26 mm
Serijski naziv	HELISLOT
Ø reza D_c	100 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	10
Ø prihvatne rupe	27 mm
Širina proreza a_p	14 mm
Oznaka proizvođača	FDN D100-14-27-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------