

**XNMU 043010HP, IC882, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221205 S
GTIN	7291075393484
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p \text{ maks}} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tip	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 043010HP
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,8 mm
Posmak f_z	0,4 mm
Kutni radijus	1 mm
Serijski broj	LOGIQ4FEED

Geometrija	HP
Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Vrsta	IC882
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	25 m/min	S
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		