



Tarno svrdlo Standardno (s ogrlicom), za navoje M: M8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082730 M8
GTIN	2050001740212
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

Opis:

Lokalna toplina trenja stvara se preko broja okretaja i topline trenja, koja plastificira sve vrste metalnih materijala. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi zatvoreni provrti u višestrukoj polaznoj debljini materijala mogu izraditi bez narezivanja.

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

- **Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).**
- **Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.**
- **Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.**
- **Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).**

Tehnički opis

Preporučena pogonska snaga	1,3 kW
maksimalna debljina materijala	3,3 mm
Ø osnovne rupe	7,3 mm
preporučeni broj okretaja	2200 min ⁻¹
za navoje M	M8
Ø drške	8 mm
Vrsta proizvoda	Tekuća svrdla