


**CCMT 09T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 80 m/min
Lomač odvojenih čestica	M3M
Vrsta	IC807
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Kutni radijus	0,4 mm
Seriya	ISOTURN
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	HM
Oznaka proizvođača	CCMT 09T304-M3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje