

Garant**SNMG 120404, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7120-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje