

**DCMT 11T308, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Serijski broj	ISOTURN
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	F3P
Vrsta	IC807
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Glavna primjena	P
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a _p	0,15 - 2 mm
Oznaka proizvođača	DCMT 11T308-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje