

Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje