

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje