

**VCMT 160402, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	F3P
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Dubina reza a_p	0,1 - 1,8 mm
Vrsta	IC807
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvođača	VCMT 160402-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje