

**Rotirajući šiljak WS, Morse konus: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	323400 1
GTIN	4045197296603
Razred artikla	32L

Opis**Izvedba:**

Kut vrha 60°, površine brušene.

Šiljak u potpunosti od alatnog čelika, prokaljen.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Standard:**DIN 806**

Vanjski Ø D: 12,2 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	12,2 mm
Morse konus	1
Ukupna duljina L	80 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice