


**CNMG 120408, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250271 IC8150 |
| GTIN           | 7291075329490 |
| Razred artikla | 26B           |

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Broj zamjena/oštrica              | 4                 |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 180 - 400 m/min   |
| Fina/gruba obrada                 | Grubo-fina obrada |
| Rezni materijal                   | HM                |
| Posmak $f$                        | 0,15 - 0,6 mm/okr |
| Kutni radijus                     | 0,85 mm           |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |
| Lomač odvojenih čestica           | M3P               |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Glavna primjena                  | P                                  |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408                        |
| Dubina reza $a_p$                | 0,5 - 5 mm                         |
| Vrsta                            | IC8150                             |
| Oznaka proizvođača               | CNMG 120408-M3P IC8150             |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |