


Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VG
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje