

**DNMG 150608, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Vrsta	IC6015
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Lomač odvojenih čestica	M3M
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Posmak f	0,17 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Oznaka proizvođača	DNMG 150608-M3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje