


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje