

**VNMG 160404, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Vrsta	IC6015
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	F3M

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	4
Oznaka proizvođača	VNMG 160404-F3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje