


**WNMG 080404, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	F3P
Vrsta	IC8150
Posmak f	0,08 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Oznaka proizvođača	WNMG 080404-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje