

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 210 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	VG
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 210 m/min
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje