

**WNMG 080408, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	IC8150
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	M3P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Oznaka proizvođača	WNMG 080408-M3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje