

**VNMG 160404, Vrsta: IC8250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,08 - 0,24 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	F3P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 380 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Vrsta	IC8250
Glavna primjena	P
Oznaka proizvođača	VNMG 160404-F3P IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje