

**VNMG 160404, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Vrsta	IC8150
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,08 - 0,24 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Lomač odvojenih čestica	F3P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min

Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Oznaka proizvođača	VNMG 160404-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje