

**HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	26 mm
Ø reza $D_c$	200 mm
Serijski naziv	HELISLOT
Ø prihvatne rupe	50 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	59 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	8

Širina proreza a <sub>p</sub>	20 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	16
Oznaka proizvođača	SDN D200-20-50-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

**Pribor**

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------