

**Ljepljiva traka ojačana vlaknima, crna, Širina×Duljina (mm×m): 48X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 4662 duct tape ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Duljina	50 m
širina	48 mm
Debljina	0,23 mm
Boja	crna
Oznaka proizvođača	duct tape 4662
finoća mreže	27 mesh

postojanost na temperaturi do	95 °C
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
ljepilo	Prirodni kaučuk
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Materijal nosača	Tkanina
vrsta ljepljive trake	jednostrano
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Posebnost	odbija vodu
Posebnost	moguće ručno trganje
Posebnost	glatko
Sposobnost širenja	18 %
Vlačna čvrstoća	3 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Pakiranje
Primjena	Vežanje
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Pričvrstiti
Atribut imena proizvoda	crna
Vrsta proizvoda	Selotejp