

**Garant****Pločasto glodalo s vijencem širina ap 16 mm, Ø D: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218569 125
GTIN	4045197530660
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Zamjenski dio:**

Br. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Pažnja:**

**Kako biste postigli ravnu bazu utora, upotrijebite neutralne, lijeve i desne izmjenjive rezne pločice, pri čemu se neutralne pločice montiraju na srednji red pločica.**

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

Vijenac Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	23,7 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	4
$\varnothing$ reza $D_c$	125 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1207
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219983
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219984
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP