

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 100, Stezni  $\varnothing$  D1: 18mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303445 18
GTIN	4045197487230
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od  $\varnothing$  6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

### Standard:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	33 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	18 mm
Vanjski $\varnothing$ D	42 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Donji ormar	354290
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50