

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 12 mm, Ø D: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218567 100 |
| GTIN | 4045197530509 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| Ø prihvatne rupe | 27 mm |
| maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$ | 24,2 mm |
| Ø reza D_c | 100 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 50 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| učinkovit broj oštrica Z_{eff} | 5 |
| Vijenac $\varnothing d_1$ | 48 mm |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 10 |
| Izvedba drške | s rupom |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Izmjena alata | PowerCard |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1207 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219984 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |