

**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 4/0,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. Nježni rez. Smanjene sile rezanja.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Posmak f ubadanje	0,09 - 0,15 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Kutni radijus R	0,4 mm
Posmak f glodanje	0,18 - 0,24 mm/okr

INSL	19 mm
Posmak f ravno glodanje	0,15 - 0,3 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje	0,1 - 0,24 mm/okr
Dubina reza a_p	0,25 - 2,4 mm
Serija	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p\ maks}$	2,4 mm
Dubina reza $a_{p\ min}$	0,5 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 4004Y IC8250
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	F
Brzina reza v_c glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje