


**HELIGRIP rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R: 3/0,3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273413 3/0,3 |
| GTIN | 7291075482652 |
| Razred artikla | 26C |

Opis**Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tolerancija širine utora w | 0,05 mm |
| Širina utora w | 3 mm |
| Posmak f ubadanje | 0,07 - 0,11 mm/okr |
| Kutni radijus R | 0,3 mm |
| INSL | 15,8 mm |
| Posmak f glodanje | 0,14 - 0,18 mm/okr |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dubina reza a_p | 0,4 - 1,8 mm |
| Seriya | HELI-GRIP |
| Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ | 1,8 mm |
| Dubina reza $a_{p \text{ min}}$ | 0,25 mm |
| Oznaka proizvođača | GRIP 3003T IC808 |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada |
| Glavna primjena | UNI |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Lomač odvojenih čestica | T |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 180 m/min |
| Vrsta | IC808 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |