


**HELIGRIP rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R: 5/0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273413 5/0,8
GTIN	7291075484915
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

**Upotreba:**

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Posmak f ubadanje	0,11 - 0,21 mm/okr
Kutni radijus R	0,8 mm
Širina utora w	5 mm
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
INSL	19 mm
Posmak f glodanje	0,23 - 0,35 mm/okr

Dubina reza $a_p$	1 - 3 mm
Seriya	HELI-GRIP
Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	1 mm
Oznaka proizvođača	GRIP 5008T IC808
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	T
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 180 m/min
Vrsta	IC808
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje