

Garant**Pločasto glodalo s vijencem širina ap 10 mm, Ø D: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218566 125
GTIN	4045197530394
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	6
maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$	23,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Vijenac Ø d_1	70 mm

Ø reza D _c	125 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219983
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2