

**TANGGRIP TNF-IQ rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R:  
4/0,25mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 274222 4/0,25 |
| GTIN           | 7291075326178 |
| Razred artikla | 26A           |

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Optimalna kontrola i odvajanje čestica. Niski do srednji posmaci.

**Upotreba:**

Za aksijalnu obradu.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274202 – 274205.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Širina utora w             | 4 mm              |
| Kutni radijus R            | 0,25 mm           |
| Tolerancija širine utora w | 0,05 mm           |
| Posmak f                   | 0,1 - 0,15 mm/okr |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Seriya                            | TANG-GRIP                                    |
| Oznaka proizvođača                | TNF 4P-IQ IC808                              |
| Broj zamjena/oštrica              | 1  |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)                             |
| Profil izmjenjive rezne pločice   | neutralno                                    |
| Fina/gruba obrada                 | Grubo-fina obrada                            |
| Glavna primjena                   | P  |
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid                                |
| Lomač odvojenih čestica           | P  |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 150 m/min                               |
| Vrsta                             | IC808  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica<br>za ubodno tokarenje |