

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF

## Popravak navoja DIN 8140, navoj M (xkorak): M16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082800 M16
GTIN	4250361200205
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Kompletna garnitura za popravljjanje za metričku veličinu navoja u plastičnoj kutiji.

#### Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

#### Dio isporuke:

- 1 HSS ručno navojno svrdlo.
- 1 ugradbeno vreteno.
- 1 plastični kofer DxŠxV 180x165x45 mm (do vel. M8) tj. 245x225x50 mm (od vel. M10).
- Po 20 (do vel. M6) tj. 10 (od vel. M8) slobodno prohodni navojni umetci od nehrđajućeg čelika bilo koje duljine (1xd / 1,5xd / 2xd).

#### Napomena:

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
- Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.

## Tehnički opis

Ø osnovne rupe	16,5 mm
Navoj M	M16
Broj navojnih umetka	30
Vrsta proizvoda	Reparatura navoja

## Pribor

Ručno navojno svrdlo 6H navoj M (×korak) M16	082805 M16
--	------------