

**FLASHPENTA PMN D-J/D-C umetci za rezanje, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2/32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Razred artikla	26K

Opis**Izvedba:**

Za rezanje šipki, tvrdih materijala i u teškim primjenama. Lomač čestica s izraženom zaštitom. Srednji do visoki posmaci.

Odgovara:

Držać za tokarenje br. 273576 – 273577.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,2 mm
Tolerancija širine utora w	0,03 mm
Širina utora w	2 mm
Posmak f	0,04 - 0,14 mm/okr
Tolerancija kutnog radijusa R	0,03 mm

Seriya	FLASHPENTA
Oznaka proizvođača	PMN D32-2C02 IC908
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	C
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC908
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje